

**3M****Lepicí páska VHB™ Power, Označení výrobce: 4991F****Údaje o objednávce**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 083785 4991F  |
| GTIN             | 4054596308541 |
| Třída artiklu    | 08M           |

**Popis****Provedení:**

**Oboustranná** vysoce výkonná **lepicí páska** z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace. Velmi vysoká přilnavost na téměř všech materiálech, pro univerzální použití.

**Použití:**

Vhodná pro kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramiku a velké množství plastů. Pro vnitřní a venkovní použití.

Délka: 5,5 m

Šířka: 19 mm

Barva: šedá

Krátkodobě odolná proti teplotám do: 150 °C

Dlouhodobě odolná proti teplotám do: 90 °C

**Technický popis**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Tloušťka         | 2,3 mm |
| Šířka            | 19 mm  |
| Označení výrobce | 4991F  |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Barva                  | šedá                       |
| Délka                  | 5,5 m                      |
| Materiál krytu         | Silikonizovaný film PE     |
| Roztažnost             | 300 %                      |
| Materiál nosiče        | PE                         |
| Použití                | Vnitřní a venkovní použití |
| Použití                | Utěsnit                    |
| Použití                | Upevnit                    |
| Použití                | Maskovat                   |
| Přilnavost z oceli     | 4,5 N/mm                   |
| Sklad, vlhkost         | 50 - 60 %                  |
| Skladovací teplota     | 20 - 23 °C                 |
| Odolávající teplotě do | 90 - 150 °C                |
| Druh lepicí pásky      | oboustranný                |
| Počet lepicích pásek   | 1                          |
| Lepicí hmota           | akrylát                    |
| Zvl. znaky             | tlumící                    |
| Zvl. znaky             | přiléhavý                  |
| Zvl. znaky             | odolný vůči vlhkosti       |
| Minimální trvanlivost  | 12 měsíc                   |