

3M**Lepicí páska VHB™ Power, Označení výrobce: 5962F****Údaje o objednávce**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 083785 5962F |
| GTIN | 4054596308619 |
| Třída artiklu | 08M |

Popis**Provedení:**

Oboustranná vysoce výkonná **lepicí páska** z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace. Ideálně vhodná na řadu nízkoenergetických povrchů, povrchy s práškově nanášeným lakem, plasty nebo sklo.

Použití:

Vhodná pro kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramiku a velké množství plastů. Pro vnitřní a venkovní použití.

Délka: 8 m

Šířka: 19 mm

Barva: černá

Krátkodobě odolná proti teplotám do: 150 °C

Dlouhodobě odolná proti teplotám do: 90 °C

Technický popis

| | |
|------------------|--------|
| Označení výrobce | 5962F |
| Délka | 8 m |
| Tloušťka | 1,6 mm |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Barva | šedá |
| Šířka | 19 mm |
| Materiál krytu | Silikonizovaný film PE |
| Materiál nosiče | PE |
| Minimální trvanlivost | 12 měsíc |
| Počet lepicích pásek | 1 |
| Druh lepicí pásky | oboustranný |
| Přilnavost z oceli | 5,5 N/mm |
| Lepicí hmota | akrylát |
| Skladovací teplota | 20 - 23 °C |
| Sklad, vlhkost | 50 - 60 % |
| Odolávající teplotě do | 120 - 150 °C |
| Zvl. znaky | tlumící |
| Zvl. znaky | přiléhavý |
| Použití | Utěsnit |
| Použití | Maskovat |
| Použití | Upevnit |
| Roztažnost | 300 % |