

3M**Hliníková lepicí páska, Šířka×délka (mm×m): 25X55**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083635 25X55
GTIN	50051125853458
Třída artiklu	08M

Popis

Provedení:

Měkká hliníková lepicí páska je vhodná pro galvanické pokovování, má silný odraz tepla a světla a je odolná proti povětrnostním vlivům a chemikáliím.

Páska **3M™ 431** má vynikající těsnicí vlastnosti díky dobrému stínění vlhkosti a lze ji snadno použít pro dlouhodobé aplikace.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Technický popis

Délka	55 m
Označení výrobce	431
Barva	stříbrná
Šířka	25 mm
Tloušťka	0,09 mm

Liner k dispozici	ne
Skladovací teplota	20 °C
Pevnost v tahu	3,38 N/mm
Materiál nosiče	hliník
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Minimální trvanlivost	12 měsíc
Roztažnost	5 %
Odolávající teplotě do	-55 - 155 °C
Lepicí hmota	akrylát
Zvláštní znaky	Odolávající UV záření
Zvláštní znaky	odolný vůči vlhkosti
Sklad, vlhkost	50 %
Použití	Opláštění
Použití	Utěsnit
Použití	Odstínění
Použití	Maskovat
Použití	Obvodové frézování
Přilnavost z oceli	0,44 N/mm
Druh produktu	Lepicí páska