


**3M****Hliníková lepicí páska, Šířka×délka (mm×m): 50X55**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	083634 50X55
GTIN	50051125853168
Třída artiklu	08M

## Popis

### Provedení:

Měkká hliníková lepicí páska je vhodná pro galvanické pokovování, má silný odraz tepla a světla a je odolná proti povětrnostním vlivům a chemikáliím.

Pásku **3M™ 425** lze dobře snímat bez zanechání zbytků, páska je dostatečně poddajná pro přizpůsobení zakřiveným a nerovným povrchům.

### Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

## Technický popis

Šířka	50 mm
Označení výrobce	425
Barva	stříbrná
Délka	55 m
Tloušťka	0,12 mm
Liner k dispozici	ne

Lepicí hmota	akrylát
Skladovací teplota	20 °C
Materiál nosiče	hliník
Pevnost v tahu	4,9 N/mm
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Odolávající teplotě do	-55 - 155 °C
Roztažnost	6 %
Zvláštní znaky	Odolávající UV záření
Zvláštní znaky	přiléhavý
Zvláštní znaky	odolný vůči vlhkosti
Zvláštní znaky	tepelně vodivý
Minimální trvanlivost	24 měsíc
Sklad, vlhkost	50 %
Přilnavost z oceli	0,59 N/mm
Použití	Opláštění
Použití	Utěsnit
Použití	Maskovat
Použití	Obvodové frézování
Použití	Odstínění
Druh produktu	Lepicí páska