

**Ansell****Pár rukavic ActivArmr Hycron® 27-607, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094430 10
GTIN	10076490498808
Třída artiklu	04P

**Popis****Provedení:**

Série ActivArmr Hycron®. **Odolné rukavice** z bavlněného žerzeje s nitrilovým povlakem pro náročné použití. Vysoká odolnost proti ostrým a abrazivním materiálům. Robustní a flexibilní jako PVC, třikrát delší životnost než těžké kožené rukavice. **Účinné blokování tuku a oleje.** Obzvláště vhodné pro díly z hrubé litiny, plastové výlisky, tyčovou ocel, plech, vysoce výkonný kabel, stavebniny, surové dřevo.

S nápletem a 3/4 povlakem pro zachování lepší prodyšnosti.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Přizpůsobení tvaru	dobré
Velikost rukavice	10
Využití v mokřém prostředí	dobré

Využití v olejnatém prostředí	dobré
Prodyšnost	průměrné
Tepelná ochrana	není k dispozici
Bez silikonu	ano
Hmat	průměrné
Bez DMF	ne
Materiál povlaku	nitrilový
Řada	Hycron®
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	bezlatexové
EN 388	4221X
Materiál nosiče	bavlna
Povlak	Nitril
varianta povlaku	3/4 povlak
Rozsah použití	Heavy Duty
Délka	246 mm
Barva	modrá
Hmotnost	57 g
Použití	vícerezové
Materiál	Nitril
Druh produktu	Víceúčelové rukavice