

Garant**„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 1,5×D, levý, Ø DC: 11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268464 11
GTIN	4045197975218
Třída artiklu	21X

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.

Válcová stopka.

Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Upozornění:

- Je vhodné vybírat co největší rádius.
- Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).

Technický popis

Jmenovitý Ø D	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 32
Užitná délka L ₁	16,5 mm
Tolerance Ø otvoru D	0/+0,27 mm
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Ø stopky D _s	16 mm
Celková délka L	100 mm
Řada	„5 v 1“
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepce Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500