

**Garant****„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 1,5×D, levý, Ø DC: 18mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268464 18
GTIN	4045197975225
Třída artiklu	21X

## Popis

**Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Válcová stopka.

**Použití:**

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

**Upozornění:**

- Je vhodné vybírat co největší rádius.
- Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).

## Technický popis

Jmenovitý Ø D	18 mm
Tolerance Ø otvoru D	0/+0,33 mm
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 34
Užitná délka L <sub>1</sub>	27 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Celková délka L	135 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500