

Garant**„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 1,5×D, levý, Ø DC: 26mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268464 26
GTIN	4045197975232
Třída artiklu	21X

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.

Válcová stopka.

Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Upozornění:

- Je vhodné vybírat co největší rádius.
- Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).

Technický popis

Užitná délka L ₁	39 mm
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Ø stopky D _s	32 mm
Jmenovitý Ø D	26 mm
Tolerance Ø otvoru D	0/+0,33 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 36
Celková délka L	180 mm
Řada	„5 v 1“
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659906 1600

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů
Celková délka 50 mm

659874 50

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX25

674248 TX25

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm

659957 1600