

**Garant****Lešticí kotouč zrna 80 (SiC), Ø kotouče×šířka: 100X20mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	552012 100X20
GTIN	4045197975263
Třída artiklu	51G

## Popis

**Provedení:****Vysoce pružné polyuretanové lešticí kotouče** s brusným zrnem SiC.**Použití:**

Pro vylepšení kvality povrchu, efektní broušení a lehká odjehlování. Měkké, pružné PU pojivo umožňuje dobré přizpůsobení tvaru obrobku.

**Upozornění:**

Další rozměry a zrnitosti jsou k dodání na poptávku.

## Technický popis

Maximální počet otáček	3820 min <sup>-1</sup>
Šířka kotouče	20
Ø kotouče	100 mm
Ø otvoru	25 mm
Zkratka brusiva	SiC
Druh produktu	Lešticí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1-2

556380 1-2