

Garant**Lešticí kotouč zrna 400 (SiC), Ø kotouče×šířka: 100X20mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	552016 100X20
GTIN	4045197975911
Třída artiklu	51G

Popis

Provedení:**Vysoce pružné polyuretanové lešticí kotouče** s brusným zrnem SiC.**Použití:**

Pro vylepšení kvality povrchu, efektní broušení a lehká odjehlování. Měkké, pružné PU pojivo umožňuje dobré přizpůsobení tvaru obrobku.

Upozornění:

Další rozměry a zrnitosti jsou k dodání na poptávku.

Technický popis

Maximální počet otáček	3820 min ⁻¹
Ø kotouče	100 mm
Šířka kotouče	20
Ø otvoru	25 mm
Zkratka brusiva	SiC
Druh produktu	Lešticí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Upínací trn Počet upínaných kotoučů 1-2

556380 1-2