

Garant**Lešticí tyčinka SiC zrno 150 tvrdá, Šířka × délka: R10X140mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	552034 R10X140
GTIN	4045197975959
Třída artiklu	51G

Popis

Provedení:**Pružné polyuretanové lešticí tyčinky** s brusným zrnem SiC.**Použití:**

Pro jemné broušení a leštění např. při výrobě nástrojů.

Upozornění:

Další rozměry a tvrdosti jsou k dodání na poptávku.

Zkratka brusiva: SiC

Popis tvaru: Kulatý

Délka: 140 mm

Šířka: 10 mm

Výška: 10 mm

Technický popis

Délka	140 mm
Zkratka brusiva	SiC
Popis tvaru	Kulatý
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Zrnitost	150
Šířka	10 mm
Výška	10 mm
Pojivo	PU pojivo

Druh produktu

Lešticí tyčinka

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		