

**Garant****Lešticí tyčinka SiC zrno 150 tvrdá, Šířka × délka: F20X140mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	552034 F20X140
GTIN	4045197975935
Třída artiklu	51G

## Popis

### Provedení:

**Pružné polyuretanové lešticí tyčinky** s brusným zrnem SiC.

### Použití:

Pro jemné broušení a leštění např. při výrobě nástrojů.

### Upozornění:

Další rozměry a tvrdosti jsou k dodání na poptávku.

Zkratka brusiva: SiC

Popis tvaru: Plochý

Délka: 140 mm

Šířka: 20 mm

Výška: 10 mm

## Technický popis

Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Výška	10 mm
Pojivo	PU pojivo
Šířka	20 mm
Popis tvaru	Plochý
Zrnitost	150
Zkratka brusiva	SiC

Délka	140 mm
Druh produktu	Lešticí tyčinka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		