

**Garant****Lešticí tyčinka SiC zrna 150 tvrdá, Šířka × délka: F12X140mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	552034 F12X140
GTIN	4045197975928
Třída artiklu	51G

## Popis

**Provedení:****Pružné polyuretanové lešticí tyčinky** s brusným zrnem SiC.**Použití:**

Pro jemné broušení a leštění např. při výrobě nástrojů.

**Upozornění:**

Další rozměry a tvrdosti jsou k dodání na poptávku.

Zkratka brusiva: SiC

Popis tvaru: Plochý

Délka: 140 mm

Šířka: 12 mm

Výška: 6 mm

## Technický popis

Pojivo	PU pojivo
Šířka	12 mm
Výška	6 mm
Délka	140 mm
Popis tvaru	Plochý
Zrnitost	150
Zkratka brusiva	SiC
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)

Druh produktu

Lešticí tyčinka

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		