

Garant**Lešticí tyčinka SiC zrno 150 tvrdá, Šířka × délka: R6X140mm**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	552034 R6X140
GTIN	4045197975942
Třída artiklu	51G

Popis

Provedení:**Pružné polyuretanové lešticí tyčinky** s brusným zrnem SiC.**Použití:**

Pro jemné broušení a leštění např. při výrobě nástrojů.

Upozornění:

Další rozměry a tvrdosti jsou k dodání na poptávku.

Technický popis

Šířka	6 mm
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Popis tvaru	Kulatý
Pojivo	PU pojivo
Brusné zkratky	SiC
Zrnitost	150
Výška	6 mm
Délka	140 mm
Druh produktu	Lešticí tyčinka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		