



Úhlová bruska GWS, Typ: 18125LINOX



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077109 18125LINOX
GTIN	3165140923927
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

Výkonné úhlové brusky s **nejlepší manipulací díky ergonomické rukojeti** a nejlepší hmotností na jednotku výkonu pro trvalé použití a práce nad hlavou.

- **Silný motor 1800 W s funkcí Constant-Electronic, jemným rozběhem, omezením náběhového proudu a ochranou proti přetížení.**
- **Vysoká ochrana uživatele díky přídavné rukojeti Vibration Control, KickBack Stop a ochraně proti opakovanému rozběhu.**

Redukované otáčky s **velmi vysokým točivým momentem** a vysokou zatížitelností pro nejnáročnější použití.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídavné rukojeti.

Označení výrobce: GWS 18-125 L INOX

Příkon: 1800 W

Rozsah otáček: 8100 min⁻¹

Maximální Ø kotouče: 125 mm

Maximální hloubka řezu: 34 mm

Hmotnost: 2,5 kg

Technický popis

Maximální hloubka řezu	34 mm
Příkon	1800 W
Hmotnost	2,5 kg

Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální Ø kotouče	125 mm
Označení výrobce	GWS 18-125 L INOX
Zvláštní znaky	vysoký točivý moment, ergonomická rukojeť
Maximální vibrace dle EN	6 m/s ²
Rozsah otáček	8100 min ⁻¹
Zdroj energie	síťový provoz
Druh produktu	Úhlová bruska