



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: M12FPD2XK



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070110 M12FPD2XK
GTIN	4058546220839
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- Výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s příklepem se 2 rychlostmi s vícestupňovým nastavením utahovacího momentu.
- REDLITHIUM-ION™ Red akumulátory Li-Ion se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.
- Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
- Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena.
- Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
- LED osvětlení pracovního prostoru.
- Bezkartáčový motor POWERSTATE™ (ne vel. M18BPD4) pro maximální stupeň účinnosti. Minimální opotřebení a až 10násobná životnost v porovnání se standardními DC motory.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti přetížení a řízení výkonu.

Akumulátorový kompaktní vrtací šroubovák s příklepem FUEL™ 6-v-1. Systém s odnímatelným vrtacím sklíčidlem se 3 nastavci pro nejvyšší flexibilitu.

Výhoda:

Řešení 6 v 1 pro šroubování.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 Li-Ion akumulátorů, nabíječky, přepravního kufříku (HD box) a spony na opasek, rychlovýměnného rychloupínacího sklíčidla 13 mm, excentrického nástavce, úhlového šroubovacího nástavce.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.
Příslušný sledovací modul Bluetooth naleznete pod 070103 BTT-1.

Technický popis

Hmotnost	1,2 kg
Maximální otáčky 2. stupně	1700 min ⁻¹
Konstrukce motoru	FUEL™
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min ⁻¹
Typické použití	Strong
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	35 mm
Napětí akumulátorů	12 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální utahovací moment	37 Nm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	30,8 m/s ²
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Označení výrobce	M12FPDXKIT-202X
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	<2,5 m/s ²
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	Zdivo
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem

Příslušenství

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12	073814 MB12
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC