



Sada nástrčných klíčů čtyřhran 3/8 palce, izolované dle VDE 17dílná, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	633995 6
GTIN	4013288190970
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Sada nástrčných klíčů **plně izolovaných do 1 000 V** dle **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M3,5– M12.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčná hlavice 6hranná, izolace VDE: 14 ks vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Prodloužení, izolace VDE: 91 mm a 166 mm

Ráčna, izolace VDE: 1 ks

Uložení v: Textilní skládací brašna se suchým zipem

Materiál: Chrommolybdenová ocel

Výška: 60 mm

Upínací 4hran: 3/8 palec

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 6-19 mm

Technický popis

Počet dílů	17
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	6-19 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Označení výrobce	8100 SB VDE 1
Norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Materiál	Chrommolybdenová ocel
Obal	Textilní skládací pouzdro, suchý zip
Délka	300 mm
Šířka	180 mm
Výška	60 mm
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Nástrčný klíč