

**Ansell****Pár rukavic HyFlex® 11-818, Velikost rukavice: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094358 11
GTIN	10076490478527
Třída artiklu	04P

**Popis****Provedení:**

HyFlex® 11-818. S inovativním povlakem pro třikrát delší životnost než srovnatelné rukavice. Materiál Nylon-Spandex s **18vláknovou** úpletovou technikou pro maximální dotykovou citlivost pro jemné práce. **Neobsahuje silikon a latex.** Vhodné zejména pro manipulaci s citlivými díly, jemnou montáž malých šroubů, osazování výrobních linek.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Využití v mokřém prostředí	dobré
Velikost rukavice	11
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Bez silikonu	ne
Hmat	velmi dobré

Tepelná ochrana	není k dispozici
Bez DMF	ne
Prodyšnost	velmi dobré
Materiál povlaku	nitrilový / PU
Využití v olejnatém prostředí	dobré
Řada	HyFlex®
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
EN 388	3121A
Materiál nosiče	Nylon Spandex
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Délka	200 mm
Barva	modrá
Hmotnost	16,5 g
Technologie pletení	18G
Použití	vícerázové
Materiál	Nitrilová pěna
Třída ochrany proti pořezání	A
Druh produktu	Víceúčelové rukavice

