

Garant**VC.T 070204, Řezný materiál: HU7315-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261362 HU7315-1
GTIN	4045197976406
Třída artiklu	211

Popis

VC.T 070204 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 600 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 600 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	N
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Typ	HU7315-1

Lamač třísek	AF
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení