



Zámečnické kladivo, francouzský model s násadou „Ultratec“, Hmotnost bez násady: 200g



Údaje o objednávce

Artikové číslo	750660 200
GTIN	4016134002991
Třída artiklu	73V

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, kalené a popouštěné. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé. S nerozbitnou násadou „Ultratec“ ze skelných vláken.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Technický popis

Délka násady	260 mm
Hmotnost bez násady	200 g
Délka hlavy L	75 mm
Výška plošky H	25 mm
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Kladivo