

 KOMET**TOHX 090202 levá, W30, Řezný materiál: BK6425**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268881 BK6425
GTIN	4047109224933
Třída artiklu	24T

Popis

TOHX 090202 levá BK6425 Typ: BK6425

Lamač třísek: G12

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/minŘezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Vedlejší použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min

Řezný materiál	TK
Typ	BK6425
Lamač třísek	G12
Rohový rádius	0,2 mm
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHX 090202 L
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W30
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení