

**TOHX 140305 levá, W30, Řezný materiál: BK6425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268883 BK6425
GTIN	4047109225077
Třída artiklu	24T

Popis

TOHX 140305 levá BK6425 Typ: BK6425

Lamač třísek: G06

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Vedlejší použití	M
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Lamač třísek	G06
Typ	BK6425
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Rohový rádius	0,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHX 140305 L
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W30
Úhel čela	6 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení