


**WOHX 08T302 pravá, W00, Řezný materiál: K10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268905 K10
GTIN	4047109056442
Třída artiklu	24T

Popis

WOHX 08T302 pravá K10 Druh: K10
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 200 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 300 - 500 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	K
Druh	K10
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	300 - 500 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Vedlejší použití	N

Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOHX 08T302 R
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W00
Úhel čela	20 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení