


**WOHX 05T302 levá, W01, Řezný materiál: P25M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268912 P25M
GTIN	4047109056718
Třída artiklu	24T

**Popis**

WOHX 05T302 levá P25M Druh: P25M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 300 m/min

Řezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 120 - 180 m/min

**Technický popis**

Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Vedlejší použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 300 m/min
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	120 - 180 m/min
Druh	P25M
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOHX 05T302 L
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W01
Úhel čela	6 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení