

 KOMET**TOHX 140305 levá, W30, Řezný materiál: BK8425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268884 BK8425
GTIN	4047109180185
Třída artiklu	24T

**Popis**

TOHX 140305 levá BK8425 Typ: BK8425

Lamač třísek: G12

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 260 m/min

Řezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 120 - 160 m/min

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	120 - 160 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Typ	BK8425
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 260 m/min
Vedlejší použití	M

Lamač třísek	G12
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Rohový rádius	0,5 mm
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHX 140305 L
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W30
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení