

**WOHX 06T302 levá, W01, Řezný materiál: BK6425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268916 BK6425
GTIN	4047109225961
Třída artiklu	24T

Popis

WOHX 06T302 levá BK6425 Druh: BK6425

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Vedlejší použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Druh	BK6425
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min

Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOHX 06T302 L
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W01
Úhel čela	6 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení