


WOHX 08T302 levá, W00, Řezný materiál: BK6425

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268919 BK6425
GTIN	4047109225725
Třída artiklu	24T

Popis

WOHX 08T302 levá BK6425 Druh: BK6425
 Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
 Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min
 Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Druh	BK6425
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOHX 08T302 L
Atribut názvu produktu	W00
Úhel čela	6 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení