

**DOHT 070202 levá, W60, Řezný materiál: BK6425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268857 BK6425
GTIN	4047109225220
Třída artiklu	24T

Popis

DOHT 070202 levá BK6425 Druh: BK6425

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 100 - 180 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	100 - 180 m/min
Druh	BK6425
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M

ISO kód vyměnitelná břitová destička	DOHT 070202 L
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	W60
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení