

**DOHT 070202 pravá, W60, Řezný materiál: BK6425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268855 BK6425
GTIN	4047109225251
Třída artiklu	24T

**Popis**

DOHT 070202 pravá BK6425 Druh: BK6425

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Posuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 300 m/min

Řezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 100 - 180 m/min

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	100 - 180 m/min
Druh	BK6425
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 300 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm

ISO kód vyměnitelná břitová destička	DOHT 070202 R
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	W60
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení