

 KOMET**TOHX 090204 neutrální, W30, Řezný materiál: BK8425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268887 BK8425
GTIN	4047109180079
Třída artiklu	24T

Popis

TOHX 090204 neutrální BK8425 Typ: BK8425

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 260 m/minŘezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 160 m/min**Technický popis**

Typ	BK8425
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 260 m/min
Vedlejší použití	M

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 160 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHX 090204 N
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W30
Úhel čela	0 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení