

**TOHX 06T103 neutrální, W30, Řezný materiál: BK8425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268886 BK8425
GTIN	4047109179912
Třída artiklu	24T

**Popis**

TOHX 06T103 neutrální BK8425 Druh: BK8425

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 260 m/min

Řezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 120 - 160 m/min

**Technický popis**

Rohový rádius	0,3 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 260 m/min
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	120 - 160 m/min
Druh	BK8425
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TOHX 06T103 N
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W30
Úhel čela	0 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení