

**DOHT 070202 neutrální, W79, Řezný materiál: BK6425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268859 BK6425
GTIN	4047109225336
Třída artiklu	24T

**Popis**

DOHT 070202 neutrální BK6425 Typ: BK6425

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Posuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 300 m/min

Řezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 100 - 180 m/min

**Technický popis**

Vedlejší použití	M
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 300 m/min
Typ	BK6425
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	100 - 180 m/min
Hlavní způsob použití	P

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DOHT 070202
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	W79
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení