

**TOHX 140305 neutrální, W30, Řezný materiál: BK8425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268888 BK8425
GTIN	4047109180277
Třída artiklu	24T

Popis

TOHX 140305 neutrální BK8425 Typ: BK8425

Lamač třísek: G06

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 260 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 160 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 260 m/min
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	BK8425
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 160 m/min

Lamač třísek	G06
Rohový rádius	0,5 mm
Vedlejší použití	M
Hlavní způsob použití	P
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHX 140305 N
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W30
Úhel čela	0 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení