


**DOHT 11T304 pravá, W60, Řezný materiál: P25M****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 268856 P25M |
| GTIN | 4047109064737 |
| Třída artiklu | 24T |

Popis

DOHT 11T304 pravá P25M Druh: P25M
Posuv f: 0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 100 - 180 m/min

Technický popis

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Druh | P25M |
| Posuv f | 0,05 - 0,25 mm/ot, |
| Vedlejší použití | M |
| Řezná rychlost v_c vedlejší použití | 100 - 180 m/min |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 120 - 300 m/min |
| Hlavní způsob použití | P |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | DOHT 11T304 R |

| | |
|------------------------|--|
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Atribut názvu produktu | W60 |
| Úhel čela | 12 stupeň |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |