


**WNHX 08T302 pravá, W04, Řezný materiál: P25****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 268890 P25 |
| GTIN | 4047109072725 |
| Třída artiklu | 24T |

Popis

WNHX 08T302 pravá P25 Typ: P25

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 100 - 180 m/min

Technický popis

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 120 - 300 m/min |
| Typ | P25 |
| Hlavní způsob použití | P |
| Řezná rychlost v_c vedlejší použití | 100 - 180 m/min |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rohový rádius | 0,2 mm |
| Posuv f | 0,05 - 0,25 mm/ot, |
| Vedlejší použití | M |
| Povlak | S povlakem |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNHX 08T302 R |
| Počet výměn/řezání | 3 |
| Atribut názvu produktu | W04 |
| Úhel čela | 18 stupeň |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |