


**WOHX 06T302 levá, W01, Řezný materiál: P25M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268917 P25M
GTIN	4047109057005
Třída artiklu	24T

Popis

WOHX 06T302 levá P25M Druh: P25M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh	P25M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Vedlejší použití	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm

Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOHX 06T302 L
Atribut názvu produktu	W01
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení