


**WOHX 10T304 levá, W00, Řezný materiál: P25M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268922 P25M
GTIN	4047109056510
Třída artiklu	24T

Popis

WOHX 10T304 levá P25M Druh: P25M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Druh	P25M
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOHX 10T304 L
Atribut názvu produktu	W00
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení