


**WOHX 060302 pravá, W00, Řezný materiál: P25M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268897 P25M
GTIN	4047109055902
Třída artiklu	24T

**Popis**

WOHX 060302 pravá P25M Druh: P25M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 300 m/min  
Řezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 120 - 180 m/min

**Technický popis**

Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	120 - 180 m/min
Hlavní způsob použití	P
Druh	P25M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Vedlejší použití	M

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 300 m/min
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOHX 060302 R
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W00
Úhel čela	6 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení