


**WOHX 02T001 pravá, W00, Řezný materiál: P40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268894 P40
GTIN	4047109055339
Třída artiklu	24T

Popis

WOHX 02T001 pravá P40 Druh: P40
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,2 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 220 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 80 - 160 m/min

Technický popis

Vedlejší použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 220 m/min
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	80 - 160 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,2 mm
Rohový rádius	0,1 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,

Druh	P40
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOHX 02T001 R
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W00
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení