

**WOHX 05T302 pravá, W01, Řezný materiál: BK6425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268896 BK6425
GTIN	4047109225954
Třída artiklu	24T

Popis

WOHX 05T302 pravá BK6425 Typ: BK6425
Lamač třísek: G12
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Vedlejší použití	M
Řezný materiál	TK

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	BK6425
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Lamač třísek	G12
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOHX 05T302 R
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W01
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení