

**WOHX 060302 pravá, W00, Řezný materiál: BK6425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268897 BK6425
GTIN	4047109225664
Třída artiklu	24T

Popis

WOHX 060302 pravá BK6425 Druh: BK6425
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Vedlejší použití	M
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh	BK6425
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOHX 060302 R
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W00
Úhel čela	6 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení