


**WOHX 06T302 pravá, W01, Řezný materiál: P25M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268899 P25M
GTIN	4047109057067
Třída artiklu	24T

Popis

WOHX 06T302 pravá P25M Typ: P25M

Lamač třísek: G12

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Vedlejší použití	M

Řezný materiál	TK
Lamač třísek	G12
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	P25M
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOHX 06T302 R
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W01
Úhel čela	6 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení