

 KOMET**TOHX 06T102 levá, W30, Řezný materiál: BK6425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268877 BK6425
GTIN	4047109224636
Třída artiklu	24T

**Popis**

TOHX 06T102 levá BK6425 Typ: BK6425

Lamač třísek: G06

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 300 m/minŘezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 120 - 180 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	120 - 180 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	P

Typ	BK6425
Lamač třísek	G06
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 300 m/min
Vedlejší použití	M
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHX 06T102 L
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W30
Úhel čela	6 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení