

**TOHX 06T102 levá, W30, Řezný materiál: K10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268879 K10
GTIN	4047109060548
Třída artiklu	24T

Popis

TOHX 06T102 levá K10 Typ: K10

Lamač třísek: G20

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 200 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 300 - 500 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	K
Vedlejší použití	N
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	K10
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální

Řezná rychlost v_c vedlejší použití	300 - 500 m/min
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 m/min
Lamač třísek	G20
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHX 06T102 L
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W30
Úhel čela	20 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení