

Garant**Sada přesných kleští na elektroniku 3dílná, Počet kleští: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	700157 3
GTIN	4045197976451
Třída artiklu	71A

Popis**Provedení:**

Přesně vyrobené, s úzkým tvarem. Indukčně kalené břity (62–64 HRC), čelisti s hladkou svěrnou plochou. Antireflexní povrch, matně otryskaný s vloženým kloubem a se zapuštěným šroubem. Dvojitá vyměnitelná pružina pro jednoduchou manipulaci. **2složkové potahy rukojetí** z elektrostaticky odvodivého plastu. **Vhodné pro ESD.** Břity přesně broušené.

Materiál:

CNC obrobená speciální nástrojová ocel pro extrémně přesné tolerance.

Rozsah dodávky:

1 stranové štípací kleště na elektroniku č. 726250 (špičatá hlava): vel. 125
1 stranové štípací kleště na elektroniku č. 726210 (normální hlava): vel. 125
1 ostré kleště na elektroniku č. 727170: vel. 140
Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Počet kleští	3
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD

Řezná fazetka	Bez fazetky
Řezná fazetka	Jemná fazetka
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Druh produktu	Multifunkční kleště

Příslušenství

Systémový box Typ 3	630315 3
Stranové štípací kleště pro elektroniku, normální hlava Celková délka 125 mm	726210 125
Stranové štípací kleště pro elektroniku, špičatá hlava Celková délka 125 mm	726250 125
Špičaté kleště pro elektroniku Celková délka 140 mm	727170 140