

Garant**Stranové štípací kleště pro elektroniku, malá hlava, FW, Celková délka: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726170 125
GTIN	4045197976468
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Přesně vyrobené, s úzkým tvarem. Induktivně kalené břity (62 – 64 HRC). Antireflexní povrch, matně tryskaný s vloženým kloubem a zapuštěným šroubem. Dvojitá vyměnitelná pružina pro jednoduchou manipulaci. **Dvousložkové** návleky na rukojeti z odvodivého materiálu. **Vhodné dle ESD**. Břity přesně broušené.

Materiál:

CNC obrobena speciální nástrojová ocel pro extrémně přesné tolerance.

Technický popis

Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,2 - 1,2 mm
Šířka hlavy	10 mm
Délka břitu	10 mm
Celková délka	125 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	jemná fazetka
Atribut názvu produktu	FW
Druh produktu	Řezací kleště

