

Garant**Stranové štípací kleště pro elektroniku, malá hlava, KW, Celková délka: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726180 125
GTIN	4045197976475
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Přesně vyrobené, s úzkým tvarem. Induktivně kalené břity (62 – 64 HRC). Antireflexní povrch, matně tryskaný s vloženým kloubem a zapuštěným šroubem. Dvojitá vyměnitelná pružina pro jednoduchou manipulaci. **Dvousložkové** návleky na rukojeti z odvodivého materiálu. **Vhodné dle ESD**. Břity přesně broušené.

Materiál:

CNC obrobena speciální nástrojová ocel pro extrémně přesné tolerance.

Technický popis

Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,1 - 1 mm
Celková délka	125 mm
Délka břitu	10 mm
Šířka hlavy	10 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	bez fazetky
Atribut názvu produktu	KW
Druh produktu	Řezací kleště

