

**Garant****Stranové štípací kleště pro elektroniku, normální hlava, FW, Celková délka: 125mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	726210 125
GTIN	4045197976482
Třída artiklu	71B

## Popis

### Provedení:

Přesně vyrobené, s úzkým tvarem. Induktivně kalené břity (62 – 64 HRC). Antireflexní povrch, matně tryskaný s vloženým kloubem a zapuštěným šroubem. Dvojitá vyměnitelná pružina pro jednoduchou manipulaci. **Dvousložkové** návleky na rukojeti z odvodivého materiálu. **Vhodné dle ESD**. Břity přesně broušené.

### Materiál:

CNC obrobena speciální nástrojová ocel pro extrémně přesné tolerance.

## Technický popis

Šířka hlavy	12 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Celková délka	125 mm
Délka břitu	11,5 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	jemná fazetka
Atribut názvu produktu	FW
Druh produktu	Řezací kleště

