

Garant**Stranové štípací kleště pro elektroniku, normální hlava, SFW, Celková délka: 125mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	726215 125
GTIN	4045197976499
Třída artiklu	71B

Popis

Provedení:

Přesně vyrobené, s úzkým tvarem. Induktivně kalené břity (62 – 64 HRC). Antireflexní povrch, matně tryskaný s vloženým kloubem a zapuštěným šroubem. Dvojitá vyměnitelná pružina pro jednoduchou manipulaci. **Dvousložkové** návleky na rukojeti z odvodivého materiálu. **Vhodné dle ESD**. Břity přesně broušené.

Materiál:

CNC obrobena speciální nástrojová ocel pro extrémně přesné tolerance.

Technický popis

Délka břitu	11,5 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Šířka hlavy	12 mm
Celková délka	125 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	velmi jemná fazetka
Atribut názvu produktu	SFW
Druh produktu	Řezací kleště

