

Garant**Stranové štípací kleště pro elektroniku, špičatá hlava, KW, Celková délka: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726250 125
GTIN	4045197976604
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Přesně vyrobené, s úzkým tvarem. Induktivně kalené břity (62 – 64 HRC). Antireflexní povrch, matně tryskaný s vloženým kloubem a zapuštěným šroubem. Dvojitá vyměnitelná pružina pro jednoduchou manipulaci. **Dvousložkové** návleky na rukojeti z vodivého materiálu. **Vhodné dle ESD**. Břity přesně broušené.

Materiál:

CNC obrobena speciální nástrojová ocel pro extrémně přesné tolerance.

Technický popis

Celková délka	125 mm
Délka břitu	10 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,1 - 1 mm
Šířka hlavy	10 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	bez fazetky
Atribut názvu produktu	KW
Druh produktu	Řezací kleště

